

aquasine

Le désinfectant naturel

Distributeur automatique

Sans contact

320 ml

AQUAMINIDISTR

Distributeur sans contact automatique 320ml



ACC262

INFORMATION

Aquaminiidistri est un distributeur d'accueil sans contact pouvant être posé sur une table, un bureau ou accroché au mur sans perçage grâce à un système de fixation auto adhésif.

Totalement mobile grâce à son fonctionnement sur batteries rechargeables ou à piles AA et avec sa contenance de 320 ml d'Aquasine, Aquaminiidistri est l'appareil d'hygiène indispensable pour limiter les risques de contaminations microbiennes dans votre établissement. Ses 2 puissances de spray symbolisées par l'affichage d'1 goutte (0,8 ml) ou de 2 gouttes (1,3 ml) et sa contenance de 320 ml permettent entre 245 et 400 utilisations en fonction du type d'utilisation apportant ainsi une véritable alternative hygiénique et économique aux flacons pousoirs de gels hydroalcooliques.

MODE D'EMPLOI

- 1- Effectuez un demi-tour avec le réservoir pour ouvrir.
- 2- Remplissez le réservoir. Ne pas dépasser le niveau maximum indiqué.
- 3- Chargement par câble micro USB, la diode s'allume une fois branché.
- 4- Appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF pour activer. 1 goutte = 0,8 mL 2 gouttes = 1,3 mL. Appuyez 3 secondes pour arrêter l'appareil.
- 5- Mettez la main dans la zone infrarouge sous le distributeur. L'écran s'allume et une dose d'Aquasine est distribuée.
- 6- Pour la fixation murale, fixez la plaquette en plastique au mur et insérez le distributeur.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- Ne bloquez pas la buse avec vos mains ou avec des objets
- Veuillez à ce que l'appareil se trouve toujours sur une surface stable.
- Ne plongez pas le distributeur dans l'eau.

Contient :

- 1 Aquaminiidistri
- 1 Tournevis
- 1 Plaquette plastique pour la fixation au mur
- 1 Manuel d'utilisation

Caractéristiques :

- Doses distribuée:
 - mode une goutte : 0,8 mL
 - mode deux gouttes : 1,3 mL
- Réservoir : 320 mL
- Dimension : 18 x 7 cm
- Poids : 280g
- Détection : Automatique par cellule infrarouge
- Réservoir : Translucide
- Temps de latence entre 2 doses : 2 secondes
- Ecran LCD
- Bouton ON/OFF
- Port de charge électrique
- Fixation murale
- Tube d'aspiration
- Compartiment à piles

CONTACT

26/28 Rue de L'aubetin 77120 Coulommiers
Téléphone : 01 64 03 55 99
contact@aquasine.fr
<https://aquasine.fr>

Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller en tenant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.